


raccordo spinato C-1/2-P-13

Codice prodotto: 2026

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	11 mm
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Attacco pneumatico 1	Filetto femmina G1/2
Attacco pneumatico 2	Per tubo con diametro interno 13 mm