

Distributore rotativo GF-1/4

Codice prodotto: 2094

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	11.5 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...10 bar
Velocità di rotazione max.	300 1/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	Filetto femmina G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)