



# regolatore di portata unidirezionale GRR-1/2

Codice prodotto: 2111

FESTO

Con leva-rotolo e portata di uscita regolabile.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura unidirezionale
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 2	G1/2
Elemento di regolazione	Leva-rotolo
Fissaggio	Con foro passante
Portata nominale normale in direzione di strozzatura	1.300 l/min
Portata nominale normale in direzione di non ritorno	1250 l/min
Pressione d'esercizio	0,3 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Peso	735 g