


ghiera
MCK-PK-6-KU
Codice prodotto: 211292

FESTO

Esecuzione in polimero.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Filetto femmina M12x1
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0 ... 10 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	0 ... 145 psi
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Attacco pneumatico 1	per tubo con diametro esterno 8 mm Per nipplo spinato, diametro interno 6 mm con dado
Materiale ghiera	POM
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS