


# Connettore maschio KS4-N-6

Codice prodotto: 2152

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                                 | Valore                                         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensione nominale                                            | 4.5 mm                                         |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura | -0.95 bar...12 bar                             |
| Fluido di lavoro                                               | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                    | Funzionamento lubrificato possibile            |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                       | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione          |
| Conformità PWIS                                                | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura ambiente                                           | -10 °C...60 °C                                 |
| Peso prodotto                                                  | 15 g                                           |
| Collegamento pneumatico, porta 1                               | N-6                                            |
| Nota sui materiali                                             | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)      |