

tubo Flexopneu P-6-BL

Codice prodotto: 2231
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	13 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	45 mm
Diametro interno	6 mm
Raggio min. di curvatura	20 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,144 kg/m
Attacco pneumatico	für Stecktüle Innen-Ø 6 mm
Colore	Blu
Durezza Shore	A 68 +/- 5
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, tubo	NBR