

tubo Flexopneu P-13-SW

Codice prodotto: 2234
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	23 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	100 mm
Diametro interno	13 mm
Raggio min. di curvatura	50 mm
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,4 kg/m
Attacco pneumatico	für Stecktüle Innen-Ø 13 mm
Colore	Nero
Durezza Shore	A 71 +/- 5
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, tubo	EPDM SBR