


alimentatore CACN-3A-7-5

Codice prodotto: 2247683

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Larghezza | 125 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Lunghezza | 85 mm |
| Posizione di montaggio | Libera convezione |
| Alimentazione primaria | monofase |
| Corrente di ingresso | 2,2 - 1,2 A |
| Tensione di uscita nominale CC | 48 V |
| Corrente di uscita nominale | 5 A |
| Intervallo di tensione di ingresso CA | 100 ... 240 V |
| Autonomia in assenza della tensione di rete | 50 ms |
| Frequenza di rete | 45 ... 65 Hz |
| Omologazione | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 95 % |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C |
| Peso | 1.240 g |
| Fissaggio | Con guida profilata |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |