


alimentatore CACN-3A-7-10

Codice prodotto: 2247684
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	125 mm
Altezza	130 mm
Lunghezza	157 mm
Posizione di montaggio	Libera convezione
Alimentazione primaria	monofase
Corrente di ingresso	5,1 - 2,3 A
Tensione di uscita nominale CC	48 V
Corrente di uscita nominale	10 A
Intervallo di tensione di ingresso CA	100 ... 240 V
Autonomia in assenza della tensione di rete	50 ms
Frequenza di rete	45 ... 65 Hz
Omologazione	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-40 ... 85 °C
Umidità relativa dell'aria	95 %
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso	2.800 g
Fissaggio	Con guida profilata
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS