


# kit assiale EAMM-A-D40-40G-S1

Codice prodotto: 2256399

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



## Foglio dati

| Caratteristica                | Valore             |
|-------------------------------|--------------------|
| Posizione di montaggio        | Qualsiasi          |
| Conformità PWIS               | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura di stoccaggio     | -25 ... 60 °C      |
| Umidità relativa dell'aria    | 0 - 95 %           |
| Grado di protezione           | IP65               |
| Temperatura ambiente          | -10 ... 60 °C      |
| Coppia trasferibile           | 12,5 Nm            |
| Peso                          | 450 g              |
| Codice interfaccia, attuatore | D40A<br>D40B       |
| Codice interfaccia, motore in | 40G                |
| Avvertenza sul materiale      | Conforme a RoHS    |