

# kit assiale EAMM-A-D60-60H-S1

Codice prodotto: 2256697

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia di azionamento a vuoto	1 Nm
Coppia trasferibile	17 Nm
Peso	1.250 g
Codice interfaccia, attuatore	D60A D60B
Codice interfaccia, motore in	60H
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS