


kit assiale EAMM-A-D60-70A-S1

Codice prodotto: 2256699

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia trasferibile	17 Nm
Peso	750 g
Codice interfaccia, attuatore	D60A D60B
Codice interfaccia, motore in	70A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS