


riduttore EMGA-40-P-G3-EAS-40

Codice prodotto: 2297684

★ Core product range

Adatto per servomotori.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni flangia riduttore	40 mm
Dimensioni flangia motore	40 mm
Gioco torsionale	0,25 deg
Tipo di riduttore	Riduttore epicicloidale
Rapporto di trasmissione	3:1
Numero di giri max. ingresso	18.000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia continua di uscita	11 Nm
Momento di inerzia di massa riduttore	0,031 kgcm ²
Coppia max. di serraggio	17,6 Nm
Grado di efficienza max.	98 %
Resistenza alla torsione	1 Nm/arcmin
Peso	350 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	40G
Interfaccia riduttore, motore	40P
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS