


# silenziatore U-1/4

Codice prodotto: 2316

★ Core product range

FESTO

Per ridurre la rumorosità e impedire l'inquinamento negli attacchi di scarico dei componenti pneumatici.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Portata verso l'atmosfera	3.300 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Livello di rumorosità	76 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Peso	7,7 g
Attacco pneumatico	G1/4
Materiale inserto silenziatore	PE
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS