


cursore
 DARD-L1-25-M
Codice prodotto: 2349275

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	25
Deviazione radiale +/-	2,5 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Carico max. prolungato ammissibile in direzione della forza +/-	800 N
Peso	240 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale adattatore	Acciaio zincato
Materiale perno	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale bussola	Acciaio zincato
Materiale snodo	Acciaio zincato
Materiale viti	Acciaio, rivestito