

bussola di bloccaggio EAMH-60-8-C18.1

Codice prodotto: 2428517

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|----------------------------|------------------------|
| Taglia | 60 |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Numero di giri max. | 6.000 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento d'inerzia di massa | 1,44 kgmm ² |
| Peso | 34 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |