

valvola igienica a farfalla

VZFB-D-40-WW-V2V2V


Codice prodotto: 2466813

Prodotto in esaurimento

FESTO

DN 40, con estremità saldate, DIN 11850, FPM, materiale 1.4301.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Costruzione | Valvola a disco a 2 vie |
| Tipo di azionamento | Manuale |
| Principio di tenuta | Non metallica |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Fissaggio | Montaggio in linea |
| Collegamento valvola di processo | Estremità saldate/estremità saldate |
| Diametro nominale DN | 40 |
| Direzione di flusso | Reversibile |
| Pressione nominale, valvola di processo | 10 |
| Coppia di azionamento | 10 Nm |
| Basato sulla norma | DIN 11851 |
| Fluido | Acqua Liquidi neutri |
| Temperatura del fluido | -15 ... 140 °C |
| Avvertenza sul materiale | Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS |
| Sicurezza alimentare | vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Materiale del corpo | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Numero di materiale, corpo | 1.4301 |
| Materiale disco | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Numero di materiale, disco | 1.4301 |
| Materiale albero | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Numero di materiale, albero | 1.4301 |
| Peso | 1.100 g |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 - stress da corrosione elevato |