

Cilindro rotondo DGS-40-140

Codice prodotto: 2476
Prodotto in esaurimento

FESTO

[senza deceleratori a finecorsa](#)

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2016. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	140 mm
Diametro pistone	40 mm
Ammortizzazione	Senza ammortizzazione
Rilevamento posizione	Senza
Varianti	Stelo su un lato
Pressione d'esercizio	0,6 ... 10 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza teorica a 6 bar, in trazione	633 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	754 N
Attacco pneumatico	G1/4