

Cilindro rotondo DGS-40-40-PPV

Codice prodotto: 2478
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con ammortizzazione regolabile su entrambi i lati.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2016. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	40 mm
Diametro pistone	40 mm
Ammortizzazione	PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati
Rilevamento posizione	Senza
Varianti	Stelo su un lato
Pressione d'esercizio	0,6 ... 10 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Corsa di decelerazione	15 mm
Forza teorica a 6 bar, in trazione	633 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	754 N
Attacco pneumatico	G1/4