


kit arresto meccanico DADP-ES-Q12-16

Codice prodotto: 2536503

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	16
Intervallo di regolazione angolo di oscillazione	0 ... 270 deg
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Regolazione di precisione	-6 deg
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso	110 g
Fissaggio	Con foro passante
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale battute	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale leva	Bronzo al berillio, nichelato
Materiale disco	Lega in alluminio per lavorazione plastica, anodizzata