


modulo di derivazione PMBL-90-HP3-E

Codice prodotto: 2663892

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	90
Diametro nominale DN	36
Serie	L
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Modulo di derivazione
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 5 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 50 bar
Pressione di pilotaggio	0 ... 50 bar
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulle apparecchiature a pressione
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	Normativa del Regno Unito per apparecchiature a pressione
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso	2.600 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR PE
Materiale del corpo	Leghe di alluminio per lavorazione plastica