


# forcella SG-M10

Codice prodotto: 2674

FESTO

Con dado esagonale, per fissaggio oscillante dei cilindri (sullo stelo), a norma DIN ISO 8140.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	M10
Basato sulla norma	ISO 8140
Conforme alla norma	DIN 71752
Attacco filettato	Filetto femmina M10
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	104 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale perno	Acciaio zincato
Materiale forcella	Acciaio zincato
Materiale dado	Acciaio zincato