

Cilindro rotondo DGS-40- -

Codice prodotto: 2711
Prodotto in esaurimento

FESTO

[senza deceleratori a finecorsa](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2016. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)



Esempio di
rappresentazione

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	1 ... 2.000 mm
Diametro pistone	40 mm
Ammortizzazione	Senza ammortizzazione
Rilevamento posizione	Senza
Varianti	Stelo su un lato
Pressione d'esercizio	0,6 ... 10 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza teorica a 6 bar, in trazione	633 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	754 N
Attacco pneumatico	G1/4