


Kit arresto meccanico EADP-ES-R3-25

Codice prodotto: 2721599

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	25
Intervallo di regolazione angolo di rotazione	0 deg...325 deg
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Momento di inerzia di massa JO	1 kgcm ²
Peso prodotto	210 g
Tipo di montaggio	Tramite filetto femmina
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale arresti meccanici	Bronzo al berillio, nichelato
Materiale flangia	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale staffa di fissaggio	Lega di alluminio battuto Anodizzato