


kit arresto meccanico EADP-ES-R3-32

Codice prodotto: 2735411

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	32
Intervallo di regolazione angolo di oscillazione	0 ... 325 deg
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento d'inerzia di massa JO	1,3 kgcm ²
Peso	290 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale battute	Bronzo al berillio, nichelato
Materiale flangia	Leghe di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale supporto	Leghe di alluminio per lavorazione plastica anodizzata