



cilindro a soffietto

EB-80-20

Codice prodotto: 2748903

FESTO

Senza necessità di manutenzione, nessun effetto Stick-Slip.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	80
Diametro di montaggio necessario	95 mm
Corsa	20 mm
Altezza max., In avanzamento	70 mm
Angolo max. di ribaltamento	10 deg
Disassamento max.	5 mm
Altezza min. di montaggio	50 mm
Funzionamento	A semplice effetto
Pressione d'esercizio	0 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Forza di riposizionamento	400 N
Peso	500 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Attacco pneumatico	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale soffietto	CR
Materiale del corpo	Alluminio fuso