


bussola di bloccaggio EAMH-86-9-C27.3

Codice prodotto: 2789221

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	86
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	5.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	11,6 kgmm ²
Peso	116 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS