

kit parallelo EAMM-U-110-D50-100A-120-S1

Codice prodotto: 2799488

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	110
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rapporto di trasmissione	1:1
Numero di giri max.	5.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	799 kgmm ²
Coppia di azionamento a vuoto	0,3 Nm
Coppia trasferibile	25 Nm
Peso	5.050 g
Codice interfaccia, attuatore	D50B
Codice interfaccia, motore in	100A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS