


fissaggio a flangia EAHH-V2-50-R1

Codice prodotto: 2827589

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	50
Basato sulla norma	ISO 15552
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F5a
Classe cleanroom	Questo prodotto è un oggetto statico, se utilizzato correttamente si esclude la generazione attiva di particelle. Prima di utilizzare il prodotto in ambiente di camera bianca, pulirlo e verificarne la corretta installazione.
Peso	496 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato