


blocco batteria MRS-4

Codice prodotto: 2844348

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	4
Numero max. posti valvola	4
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	2,5 Nm
Coppia di serraggio max., montaggio a parete	4 Nm
Peso	650 g
Attacco pneumatico 1	G3/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra filettata	Lega di alluminio per lavorazione plastica