

# kit assiale EAMM-A-D32-60G-S1

Codice prodotto: 2946759

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia trasferibile	6,5 Nm
Peso	540 g
Codice interfaccia, attuatore	D32A D32B
Codice interfaccia, motore in	60G
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS