


# Kit assiale EAMM-A-D100-120G-S1

Codice prodotto: 2946765

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Coppia trasmissibile	143 Nm
Peso prodotto	3520 g
Codice interfaccia, attuatore	D100B
Codice interfaccia, ingresso motore	120G
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)