


# ghiera MCK-PK-4

Codice prodotto: 2965

FESTO

Esecuzione in metallo.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Filetto femmina M10x1
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0 ... 10 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	0 ... 145 psi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Attacco pneumatico 1	per tubo con diametro esterno 6 mm Per nipplo spinato, diametro interno 4 mm con dado
Materiale ghiera	Lega di alluminio anodizzato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS