


Attuatore oscillante DRQ-80-270-PPV-A

Codice prodotto: 30594
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per rilevamento posizioni, con ammortizzazione regolabile e ingranaggio con compensazione di gioco.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Taglia | 80 |
| Angolo di decelerazione | 69 deg |
| Angolo di oscillazione | 270 deg |
| Tolleranza delle posizioni terminali | 4 deg |
| Ammortizzazione | PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Costruzione | Pignone/cremagliera |
| Rilevamento posizione | Per sensore di finecorsa |
| Pressione d'esercizio | 2,5 ... 10 bar |
| Frequenza di oscillazione max. a 6 bar | 1 Hz |
| Funzionamento | A doppio effetto |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Coppia teorica a 6 bar | 75 Nm |
| Momento di inerzia di massa ammissibile | 0,12 kgm ² |
| Peso | 21.700 g |
| Fissaggio | Con filetto femmina |
| Attacco pneumatico | G3/8 |
| Informazioni sui materiali, albero motore | Acciaio per inserti |
| Informazioni sui materiali, guarnizioni | TPE-U(PU) |