


# Flangia oscillante SZB-63

Codice prodotto: 30630

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	63
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso prodotto	679 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale del perno	Acciaio galvanizzato
Materiale supporto	Plastica
Materiale viti	Acciaio galvanizzato
Materiale serratura	Acciaio per molle, galvanizzato