


Raccordo a V per tubi V-PK-4

Codice prodotto: 30920

FESTO

Con nipplo spinato



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	3,4 mm
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Attacco pneumatico	PK-4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	POM