


Cavo di collegamento KMC-1-230AC-5

Codice prodotto: 30934

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Approvazione	Germanischer Lloyd
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite centrale M3
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	320 g
Collegamento elettrico	Connettore femmina Tipo A
Tensione d'esercizio nominale AC	230 V
Protezione da inversione di polarità	Per tutti i collegamenti elettrici
Collegamento conduttore di protezione	Disponibile
Lunghezza del cavo	5 m
Diametro cavo	6 mm
Struttura del cavo	3 x 0,75 mm ²
Grado di protezione	IP67 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale della guaina del cavo	PVC
Materiale corpo	PC
Materiale del contatto elettrico	Bronzo