


connettore con cavo KMF-1-230AC-5

Codice prodotto: 30938

FESTO

Precablato, per magneti F.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Fissaggio | Su elettrovalvola con vite centrale M3 |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Peso | 320 g |
| Connessione elettrica | Connettore femmina |
| Tensione d'esercizio nominale CA | 230 V |
| Connessione conduttore di protezione | Disponibile |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Diametro cavo | 6 mm |
| Composizione cavo | 3x0,75 |
| Grado di protezione | IP67 A norma IEC 60529 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione secondo la direttiva UE RoHS |
| Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità) | secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche secondo prescrizioni UK RoHS |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Materiale rivestimento del cavo | PVC |
| Materiale del corpo | PC POM |
| Materiale contatti a innesto | Bronzo |