



# sensore di finecorsa SMPO-1-H-B

Codice prodotto: 31008

FESTO

senza kit di fissaggio.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Forma	Esecuzione rettangolare
Principio di misurazione	Magnetico
Pressione d'esercizio	2 ... 6 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Temperatura ambiente	-15 ... 60 °C
Riproducibilità del valore di commutazione	+/- 0,2 mm
Tempo di azionamento	< 30 ms
Tempo di disazionamento	< 25 ms
Fissaggio	Con foro passante Con accessori
Funzione valvola	3/2
Attacco pneumatico	Nipplo spinato PK-3
Peso	14 g
Materiale del corpo	Ottone PA POM
Indicatore stato di commutazione	Ottico
Grado di protezione	IP65
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L