


supporto a cerniera LBG-63

Codice prodotto: 31764

FESTO

Per supporto sferico con flangia oscillante SSNG o snodo SGS in caso di cilindri DNGU, DNG, DNC.
o per supporto sferico con flangia oscillante SNCS o snodo SGS in caso di AEN, ADN, ADNP.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|-----------------------------------|
| Taglia | 63 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classificazione RSBP a CD-0033 | F5 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 150 °C |
| Peso | 580 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale fissaggio | Fusione di acciaio inossidabile |
| Materiale perno | Acciaio per inserti |
| Materiale sistema di blocco | Acciaio armonico |