

## unità a slitta SPZ-16-25-P-A

Codice prodotto: 32720  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con 2 steli (slitte TWIN), per rilevamento posizioni.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



### Foglio dati

| Caratteristica                                     | Valore  |
|--|---|
| Corsa  | 25 mm   |
| Intervallo fine corsa regolabile/Corsa             | 10 mm   |
| Diametro pistone                                   | 16 mm   |
| Tipo di azionamento attuatore                      | Slitta  |
| Ammortizzazione                                    | Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, con arresto metallico fisso             |
| Posizione di montaggio                             | Qualsiasi   |
| Guida  | Guida a strisciamento   |
| Costruzione  | Guida   |
| Rilevamento posizione                              | Per sensore di finecorsa  |
| Pressione d'esercizio                              | 1 ... 10 bar  |
| Funzionamento                                      | A doppio effetto  |
| Fluido d'esercizio                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC           | 2 - stress da corrosione moderato   |
| Temperatura ambiente                               | -20 ... 80 °C   |
| Forza teorica a 6 bar, in trazione                 | 180 N   |
| Forza teorica a 6 bar, in spinta                   | 180 N   |
| Attacco pneumatico                                 | M5  |
| Material cover                                     | Lega di alluminio per lavorazione plastica  |
| Material seals                                     | NBR   |
| Material housing                                   | Lega di alluminio per lavorazione plastica  |
| Material piston rod                                | Acciaio inossidabile fortemente legato  |