

Fissaggio a piedini HNG-32

Codice prodotto: 32947
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per cilindri DNG, DNGU.](#)

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2015. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	32
Basato sulla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Conforme alla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	225 g
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazione sui materiali, fissaggio	Acciaio zincato
Informazioni sui materiali, viti	Acciaio zincato