


supporto LNZG-100/125

Codice prodotto: 32962

FESTO

(2 pezzi) per cilindri con fissaggio a perno oscillante DNGZS.
Questo fissaggio può essere utilizzato anche per cilindri DNC, DNG e DNGU con flangia orientabile centrale o anello orientabile.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	100/125
Basato sulla norma	ISO 15552
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F1a
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso	306 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale supporto	Plastica