


raccordo KSG-M10X1,25

Codice prodotto: 32963

FESTO

Per la compensazione di tolleranze radiali.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	M10x1,25
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Attacco filettato	Filetto femmina M10x1,25
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	229 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Acciaio zincato
Materiale elemento filettato	Acciaio zincato