


# Flangia oscillante SNG-50

Codice prodotto: 32970  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per i cilindri DNG, DNGU, supporto a cerniera abbinato LSNG, LSNSG.  
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2014. Per alternative di prodotto,  
vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	50
Basato sulla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	250 g
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Informazione sui materiali, fissaggio	Alluminio pressofuso
Informazioni sui materiali, perno	Acciaio zincato
Informazioni sui materiali, viti	Acciaio zincato
Informazioni sui materiali, fusibile	Acciaio armonico, zincato