



elemento OR OS-1/2

Codice prodotto: 3427

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione OR
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 2	G1/2
Fissaggio	Con foro passante
Portata nominale normale	5.000 l/min
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Diametro nominale	12 mm
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Attacco pneumatico 3	G1/2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS