


Flangia oscillante SSNG-63

Codice prodotto: 34294
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con supporto sferico,
per cilindri DNG, DNGU, supporto a cerniera abbinato LBG.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2015. Per alternative di prodotto,
vedere il Support Portal.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Taglia | 63 |
| Conforme alla norma | ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 150 °C |
| Peso | 565 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Informazione sui materiali, fissaggio | Ghisa sferoidale |
| Informazioni sui materiali, supporto snodo | Acciaio PTFE |
| Informazioni sui materiali, viti | Acciaio zincato |