



# Elettrovalvola MYH-5/2-M5-L-LED

Codice prodotto: 34309

FESTO

Mini-Pneumatic, con bobina e azionatore manuale, senza connettore.



## Foglio dati

| Caratteristica                                  | Valore  |
|---|---|
| Funzione valvola                                | 5/2, monostabile  |
| Portata nominale normale                        | 190 l/min   |
| Pressione di esercizio                          | 2 ... 8 bar   |
| Costruzione                                     | Valvola a spola   |
| Grado di protezione                             | IP40<br>con connettore femmina                          |
| Diametro nominale                               | 2,3 mm  |
| Tipo di comando                                 | prepilato   |
| Tempo di commutazione OFF                       | 23 ms   |
| Tempo di commutazione ON                        | 12 ms   |
| Durata dell'inserimento                         | 100%  |
| Valori caratteristici bobina                    | 24V DC: 1,8W  |
| Fluido di esercizio                             | Aria compressa essiccata, lubrificata o non lubrificata |
| Temperatura del fluido                          | -5 ... 50 °C  |
| Temperatura ambiente                            | -5 ... 50 °C  |
| Peso  | 65 g  |
| Tipo fissaggio                                  | con foro passante                                       |
| Attacco pneumatico 1                            | Sottobase<br>M5   |
| Attacco pneumatico 2                            | Sottobase<br>M5   |
| Attacco pneumatico 3                            | Sottobase<br>M5   |
| Attacco pneumatico 4                            | Sottobase   |
| Attacco pneumatico 5                            | Sottobase   |
| Informazioni sui materiali, guarnizioni         | NBR   |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore) | Alluminio pressofuso                                    |