


# unità di guida FENG-40-320-KF

Codice prodotto: 34504

FESTO

Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Corsa	320 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Guida
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza $F_y$ max.	1.000 N
Forza max. $F_y$ statica	1.260 N
Forza $F_z$ max.	1.000 N
Forza max. $F_z$ statica	1.260 N
Momento $M_x$ max.	44 Nm
Momento statico $M_x$ max.	55 Nm
Momento $M_y$ max.	52 Nm
Momento statico $M_y$ max.	65 Nm
Momento $M_z$ max.	52 Nm
Momento statico $M_z$ max.	65 Nm
Forza di spostamento	15 N
Peso	3.394 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale elemento di guida	Acciaio temprato
Materiale del corpo	Lega di alluminio anodizzato
Materiale piastra a giogo	Lega di alluminio anodizzato