


unità di guida FENG-63-320-KF

Codice prodotto: 34518

FESTO

Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	63
Corsa	320 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Guida
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza Fy max.	1.260 N
Forza max. Fy statica	1.600 N
Forza Fz max.	1.260 N
Forza max. Fz statica	1.600 N
Momento Mx max.	75 Nm
Momento statico Mx max.	95 Nm
Momento My max.	90 Nm
Momento statico My max.	115 Nm
Momento Mz max.	90 Nm
Momento statico Mz max.	115 Nm
Forza di spostamento	15 N
Peso	6.978 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale elemento di guida	Acciaio temprato
Materiale del corpo	Lega di alluminio anodizzato
Materiale piastra a giogo	Lega di alluminio anodizzato